

COMFORT 7 COMFORT R

ВЕЛОТРЕНАЖЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед использованием оборудования внимательно прочитайте Руководство Пользователя.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

<u>Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии</u> времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие—либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

- 1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
- 2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
- 3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- 1. температура + 10 + 35 С:
- 2. влажность: 50 -75%;
- 3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку:

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м. свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики.

Рекомендации по сборке:

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте

чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Рекомендации по уходу:

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети (для тренажеров с питанием от сети). К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера. Не применяйте абразивные препараты и агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера — такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети):

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение мер предосторожности предупредит риск появления ожогов, пожара, поражения электрическим током либо иные травмы.

ВНИМАНИЕ СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием тренажера. Владелец тренажера должен гарантировать безопасность всех пользователей данного оборудования, осведомить их о мерах предосторожности.

- Если Вы испытываете боль в груди, тошноту, головокружение или затрудненное дыхание прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
- Поддерживать наиболее удобный темп. Количество оборотов в минуту должно быть не больше 80 оборотов на данного тренажера.
- Для поддержания баланса во время тренировки, монтажа/демонтажа рекомендуется держаться за поручни руля обеими руками.
- Не одевайте одежду, части которой могут попасть в движущиеся части тренажера.
- Не двигайте шатуны руками. Проверяйте надежность закрепления руля перед каждым использованием.
- Избегайте попаданию посторонних предметов в движущиеся части тренажера.

- Для чистки тренажера используйте легкий мыльный раствор и безворсовую ткань, не используйте растворители. (См. Техническое обслуживание).
- Тренажер предназначен для домашнего использования. Использование тренажера в каких-либо коммерческих целях приведет к аннулированию гарантии.
- Не используйте тренажер в гаражах, подъездах, бассейнах, ванных комнатах, гаражах или на открытом воздухе. Несоблюдение этих требований может привести к аннулированию гарантии.
- Используйте тренажер только по назначению.

тренажере.



Дети младше 12 лет, а также домашние животные должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от работающего тренажера. Дети младше 12 лет не должны заниматься на тренажере. Дети старше 12 должны находиться под присмотром во время занятий на

Тренажер должен использоваться только в помещениях с комнатной температурой. Если оборудование эксплуатируется в местах с низкой температурой или повышенной влажностью, то предварительно, перед непосредственным использованием, тренажер необходимо прогреть.

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать повреждения/поломки тренажера, в процессе сборки важно следовать указаниям инструкции. Убедитесь, что все части плотно затянуты. Неправильная сборка, а также неплотно затянутые детали могут привести к появлению шума при эксплуатации.

Перед началом сборки посмотрите серийный номер вашего тренажера, находящийся на его нижней части, и введите его в поле ниже:

	BAHI R IZO I	ME M N	ОДЕЈ	ІИ:				ВЕЛ	OTPI	ЕНΑΣ	КЕР	

СХЕМА СБОРКИ COMFORT R



BH 111

11%

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Ключ 5 мм.;
- Ключ 4 мм.;
- Плоский ключ 13/15 мм.

комплектующие части:

- Основная рама 1 шт.;
- Консоль 1 шт.;
- Стойка консоли 1 шт.;
- Втулка консоли 1 шт.;
- Держатель бутылки 1 шт.;
- Передняя опора 1 шт.;
- Задняя опора 1 шт.;
- Сиденье 1 шт.;
- Стойка сиденья 1 шт.;
- Спинка сиденья 1 шт.;
- Поручни с пульсомерами 1 шт.;
- Педаль 2 шт.;
- Кабель аудио адаптера 1 шт.;
- Шнур питания 1 шт.;
- Сборочный комплект 1 шт.

РАСПАКОВКА

Начинайте распаковку тренажера в том месте, где он будет установлен после сборки. Поверхность пола должна быть ровной. Рекомендуется использовать коврик под тренажер во избежание повреждения напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По окончанию процедуры сборки каждого шага убедитесь, что все болты-гайки тренажера на месте и плотно затянуты.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Применение смазочных материалов, например, литиевой смазки, может помочь вам при сборке.

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

ШАГ 1


СБОРОЧНЫЙ	<u>СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ:</u>												
<u>(1</u>	Болт (А)		Плоская шайба (В)										
•	М8*56мм		Ф9*18*2,0Т мм										
	Кол-во - 4		Кол-во - 4										
(1)	Пружинная шайба (С)		Гайка (D)										
	М8*2,0Т мм		M8										
	Кол-во - 4		Кол-во - 4										



- А. Откройте сборочный комплект №1.
- В. Закрепите заднюю опору на основной раме, используя 2 шайбы (В), 2 шайбы (С), 2 болта (А) и 2 гайки (D).
- С. Закрепите переднюю опору на основной раме с помощью 2 шайбы (В), 2 шайбы (С), 2 болта (А) и 2 гайки (D).


ΙΙΙΑΓ 2

СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ:	
	Винт (E) M4*12 мм Кол-во - 2




- A. Откройте сборочный комплект N = 2.
- В. Закрепите держатель бутылки на стойке консоли винтами (Е).

СБОРОЧНЫЙ	КОМПЛЕКТ:	
(Болт (F) М8*60мм	Болт (G) M8*18 мм
	Кол-во - 4	Кол-во - 2
	Плоская шайба (В) Ф9*Ф18*2,0Т мм	
	Кол-во - 4	





- А. Откройте сборочный комплект №3.
- В. Втулку на стойке консоли.
- С. Протяните кабели консоли через стойку.
- D. Закрепите стойку на основной раме с помощью 2 болтов (G) с каждой стороны, 4 болтов (F), 4 шайб (B).

<u>СБОРОЧНЫЙ</u>	<u>СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ:</u>										
	Болт (I) M8*18мм Кол-во - 6	0	Пружинная шайба (С) M8*2,0 мм Кол-во - 6								




- А. Откройте сборочный комплект №4.
- В. Закрепите раму сиденья на основной раме, используя 6 винтов (I) и 6 шайб (C).







- А. Откройте сборочный комплект №5.
- В. Закрепите сиденье на раме с помощью 4 болтов (J) и 4 шайб (B).



•		
	СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ:	
		Винты
		М5*10 мм
		Кол-во - 4



- А. Откройте сборочный комплект №7.
- В. Закрепите правую педаль на правом шатуне, затяните по часовой стрелке.
- С. Закрепите левую педаль на левом шатуне (против часовой стрелки).
- D. Соедините кабель консоли и протяните его через стойку.
- Е. Закрепите консоль на стойке винтами.



- А. Закрепите ремешки на педалях.
- В. Зафиксируйте педали на шатунах, используя ключ 13/15 мм.
- С. Повторите шаги А-В для противоположной стороны.

СХЕМА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА COMFORT 8i



СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Ключ 5 мм.;
- Ключ 4 мм.;
- Плоский ключ 13/15 мм.

комплектующие части:


- Основная рама 1 шт.;
- Консоль 1 шт.;
- Стойка консоли 1 шт.;
- Втулка консоли 1 шт.;
- Держатель бутылки 1 шт.;
- Передняя опора 1 шт.;
- Задняя опора 1 шт.;
- Сиденье 1 шт.;
- Стойка сиденья 1 шт.;
- Спинка сиденья 1 шт.;
- Педаль 2 шт.;
- Кабель аудио адаптера 1 шт.;
- Шнур питания 1 шт.;
- Сборочный комплект 1 шт.;
- Подставка для аксессуаров (Для Comfort 8i) 1 шт.

РАСПАКОВКА

Начинайте распаковку тренажера в том месте, где он будет установлен после сборки. Поверхность пола должна быть ровной. Рекомендуется использовать коврик под тренажер во избежание повреждения напольного покрытия.


ПРИМЕЧАНИЕ: По окончанию процедуры сборки каждого шага убедитесь, что все болты-гайки тренажера на месте и плотно затянуты.

СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ:												
	Болт (А)		Плоская шайба (В)									
	М8*56мм		Ф9*18*2,0Т мм									
	Кол-во - 4		Кол-во - 4									
Ö	Пружинная шайба (F)	Ą	Гайка (С)									
	М8*2,0Т мм		M8									
	Кол-во - 4		Кол-во - 4									




- А. Откройте сборочный комплект №1.
- В. Закрепите заднюю опору на основной раме, используя 2 шайбы (В), 2 шайбы (F), 2 болта (А) и 2 гайки (С).
- С. Закрепите переднюю опору на основной раме с помощью 2 шайбы (В), 2 шайбы (F), 2 болта (А) и 2 гайки (С).

ШАГ 1-2 ТОЛЬКО ДЛЯ COMFORT 8i






- А. Откройте сборочный комплект №1-2.
- В. Закрепите подставку на основной раме винтами (D).



- А. Закрепите сиденье на стойке.
- В. Установите высоту положения сиденья, затянув фиксатор против часовой стрелке.


ШАГ 3



- А. Откройте сборочный комплект №3.
- В. Закрепите держатель бутылки на стойке винтами (D).

Примечание: Будьте аккуратны, не перетяните провода.


СБОРОЧНЫЙ	КОМПЛЕКТ:	
<u> </u>	Болт (J)	Плоская шайба (В)
0	М8*45мм	Ф9*18*2,0t мм
	Кол-во - 4	Кол-во - 4
	Болт (G)	
Lisenanan	М8*15мм	
	Кол-во - 2	




- А. Откройте сборочный комплект №4.
- В. Закрепите втулку на стойке.
- С. Аккуратно протяните кабель консоли через раму, закрепите стойку 4 болтами (E), 4 шайбами (B).

ШАГ 4-2 ДЛЯ COMFORT 7. 8i

СБОРОЧНЫЙ КОМІ	ПЛЕКТ:	
	Болт (G) M10*65мм	Плоская шайба (H) Ф9*18*2,0t мм
	Кол-во - 2	 Кол-во - 8
0	Пружинная шайба (F) M8*2,0T мм Кол-во - 4	



- А. Откройте сборочный комплект №4-2.
- В. Закрепите руль на стойке консоли, протяните провода через ответстие на стойке.
- С. Затем закрепите руль 4 болтами (G), 4 шайбами (F) и 4 шайбами (B).




- А. Откройте сборочный комплект №5.
- В. Закрепите правую педаль на правом шатуне, а левую на левом.

Примечание: Обратите внимание, что закручивать правую педаль необходимо по часовой стрелке, левую – против.

С. Подключите кабель консоли и закрепите консоль на стойке.


КОНСОЛЬ COMFORT 3



Примечание: Удалите защитную пленку перед началом работы с консолью.

- А. Окна дисплея: Time/Время, Distance/Дистанция, Calories/Калории, Speed/Скорость, RPM/Обороты в минуту, Resistance Level/Уровень сопротивления, Heart Rate/Пульс, Watts/Ватты, HR Wheel/Активная зона, Workout Profile/Профиль тренировки.
- В. Режим сохранения энергии.
- С. Кнопки управления: выбор программ, настройки консоли, изменение уровня сопротивления сложности) во время тренировки.
- D. ENTER: подтверждение настроек программ или профиля пользователя.
- E. START/STOP: начало/завершение/пауза тренировки, удержание в течение 3 секунд приведет к сбросу настроек.
- F. Кнопка смены дисплея: просмотр дисплеев, профилей.
- G. Аудио разъем: подключите Ваш телефон или MP3 плеер для проигрывания музыкальных дорожек.
- Н. Динамики.
- І. Подставка для телефона, книги.


КОНСОЛЬ COMFORT 5/R



Примечание: Удалите защитную пленку перед началом работы с консолью.

- А. Окна дисплея: Time/Время, Distance/Дистанция, Calories/Калории, Speed/Скорость, RPM/Обороты в минуту, Resistance Level/Уровень сопротивления, Heart Rate/Пульс, Watts/Ватты, HR Wheel/Активная зона, Workout Profile/Профиль тренировки.
- В. Режим сохранения энергии.
- С. Кнопки управления: выбор программ, настройки консоли, изменение уровня сопротивления сложности) во время тренировки.
- D. ENTER: подтверждение настроек программ или профиля пользователя.
- E. START/STOP: начало/завершение/пауза тренировки, удержание в течение 3 секунд приведет к сбросу настроек.
- F. Кнопка смены дисплея: просмотр дисплеев, профилей.
- G. Аудио разъем: подключите Ваш телефон или MP3 плеер для проигрывания музыкальных дорожек.
- Н. Динамики.
- І. Подставка для телефона, книги.

КОНСОЛЬ COMFORT 7



Примечание:

- Удалите защитную пленку перед началом работы с консолью.
- Обратите внимание, что кнопки консоли Comfort 7 сенсорные.
- А. Окна дисплея: Time/Время, Distance/Дистанция, Calories/Калории, Speed/Скорость, RPM/Обороты в минуту, Resistance Level/Уровень сопротивления, Heart Rate/Пульс, Watts/Ватты, HR Wheel/Активная зона, Workout Profile/Профиль тренировки.
- В. Режим сохранения энергии.
- С. Кнопки управления: выбор программ, настройки консоли, изменение уровня сопротивления сложности) во время тренировки.
- D. ENTER: подтверждение настроек программ или профиля пользователя.
- E. START/STOP: начало/завершение/пауза тренировки, удержание в течение 3 секунд приведет к сбросу настроек.
- F. Кнопка смены дисплея: просмотр дисплеев, профилей.
- G. Аудио разъем: подключите Ваш телефон или MP3 плеер для проигрывания музыкальных дорожек.
- Н. Кнопки быстрого изменения уровня сопротивления.
- I. Динамики.
- J. Подставка для телефона, книги.

ДИСПЛЕЙ

COMFORT 3

- ТІМЕ/ВРЕМЯ: мин:сек,
- **RPM/ОБОРОТЫ В МИНУТУ**
- **DISTANCE/ДИСТАНЦИЯ**: км,

пройденное расстояние

- SPEED/CKOPOCTb: км/ч
- WATTS/BATTЫ: мощность тренировки
- LEVEL/УРОВЕНЬ: сложность тренировки
- CALORIES/КАЛОРИИ: количество сожженных калорий
- **HEART RATE/ПУЛЬС**
- **MAXIMUM HEART RATE/MAKCИMAЛЬНЫЙ ПУЛЬС =** 0,85*(220-возраст)

COMFORT 5



HEART RATE WHEEL/AKTUBHAЯ

30НА: отображается активная зона тренировки. Вы сможете контролировать достижение Ваших целей: WARM UP 0-60% от макс. пульса WEIGHT LOSS 60-70% от макс. пульса IMPROVE FITNESS 70-80% от макс. пульса IMPROVE PERFORMANCE 80-90% ot make.

MAXIMUM PERFORMANCE 90-100% ot макс. пульса

• ENERGY SAVER/РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

COMFORT 7



- ТІМЕ/ВРЕМЯ: мин:сек.
- **RPM/ОБОРОТЫ В МИНУТУ**
- DISTANCE/ДИСТАНЦИЯ: км,


пройденное расстояние

- SPEED/СКОРОСТЬ: км/ч
- WATTS/BATTЫ: мощность тренировки
- LEVEL/УРОВЕНЬ: сложность тренировки
- CALORIES/КАЛОРИИ: количество

сожженных калорий

- HEART RATE/ПУЛЬС
- **MAXIMUM HEART RATE/MAKCUMAЛЬНЫЙ ПУЛЬС =** 0,85*(220-возраст)
- ENERGY SAVER/РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

COMFORT 8i



• HEART RATE WHEEL/AKTUBHAЯ

30НА: отображается активная зона

тренировки. Вы сможете контролировать достижение Ваших целей: WARM UP 0-60% от макс. пульса WEIGHT LOSS 60-70% от макс. пульса IMPROVE FITNESS 70-80% от макс. пульса IMPROVE PERFORMANCE 80-90% ot make.

MAXIMUM PERFORMANCE 90-100% ot макс. пульса

• WATT SCALE AND PROFILE DISPLAY/BATТЫ И ДИСПЛЕЙ ПРОФИЛЯ: отображаются текущие ватты тренировки.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- 1. Убедитесь, что тренажер подключен к сети;
- 2. Нажмите кнопку START/STOP для начала тренировки в ручном режиме (MANUAL);
- 3. Используйте кнопки-стрелки для регулирования уровня сопротивления во время тренировки.

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ

- 1. Убедитесь, что тренажер подключен к сети;
- 2. Выберете Guest(Гость)/User1(Пользователь1)/User2(Пользователь2);
- 3. Установите вес(Weight) пользователя;
- 4. Установите возраст(Age) пользователя;
- 5. Выберете программу;
- 6. Выберете пол(Gender) пользователя (необходим только для программы Fit-test);
- 7. Произведите необходимые настройки программы;
- 8. Нажмите кнопку Start/Stop для начала тренировки.

Для Usr1 или User2 программы сохранит настройки.

ПРОГРАММЫ

Confort 3: 10 предустановленных программ - Manual (Ручное управление) / Intervals (Интервалы)/ Game (Игра)/ Weight Loss (Снижение веса) / Rolling (Качели)/ Cadence (Темп)/ Random (Случайная)/ Constant Watts (Постоянные ватты) / THR Zone (Целевой пульс)/ Custom (Пользователь)

Comfort 7: 14 предустановленных программ - Manual (Ручное управление) / Intervals (Интервалы)/ Game (Игра)/ FitTest (Фит-Тест)/ Weight Loss (Снижение веса)/ Weight Loss Plus (Снижение веса Плюс) / Rolling (Качели)/ Cadence (Темп)/ Random (Случайная)/ Constant Watts (Постоянные ватты) / THR Zone (Целевой пульс)/ %THR (% от целевого)/ Custom 1(Пользователь 1)/ Custom 2 (Пользователь 2)

Comfort R: 12 предустановленных программ Manual (Ручное управление) / Intervals (Интервалы)/ Game (Игра)/ Weight Loss (Снижение веса) / Rolling (Качели)/ Cadence (Темп)/ Random (Случайная)/ Constant Watts (Постоянные ватты) / THR Zone (Целевой пульс)/ %THR (% от целевого)/ Custom 1(Пользователь 1)/ Custom 2 (Пользователь 2)

MANUAL (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Выберете MANUAL и нажмите кнопку START для начала тренировки.



		Разо	грев					Ин	терв	алы	прог	рами	иы				Охлаждение				
Секунды	60	60	60	60	30	60	60	30	30	60	30	60	60	30	30	60	60	60	60	60	
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Уровень 1	1	2	2	3	5	1	1	5	5	1	5	1	1	5	5	1	3	2	2	1	
Уровень 2	1	2	2	3	6	2	2	6	6	2	6	2	2	6	6	2	3	2	2	1	
Уровень 3	1	2	2	4	7	3	3	7	7	3	7	3	3	7	7	3	4	2	2	1	
Уровень 4	1	2	2	5	8	4	4	8	8	4	8	4	4	8	8	4	5	2	2	1	
Уровень 5	2	3	5	6	9	5	5	9	9	5	9	5	5	9	9	5	6	5	3	2	
Уровень 6	2	3	5	7	10	6	6	10	10	6	10	6	6	10	10	6	7	5	3	2	
Уровень 7	2	3	5	8	11	7	7	11	11	7	11	7	7	11	11	7	8	5	3	2	
Уровень 8	2	3	5	9	12	8	8	12	12	8	12	8	8	12	12	8	9	5	3	2	
Уровень 9	3	4	5	10	13	9	9	13	13	9	13	9	9	13	13	9	10	5	4	3	
Уровень 10	3	4	8	11	14	10	10	14	14	10	14	10	10	14	14	10	11	8	4	3	

Уровень 11	3	6	10	12	15	11	11	15	15	11	15	11	11	15	15	11	12	10	6	3
Уровень 12	3	6	10	13	16	12	12	16	16	12	16	12	12	16	16	12	13	10	6	3


Для Comfort 3,5,R

		Разо	грев					Ин	терв	алы	прог	рамі	мы				0	хлаж	сдени	1e
Секунды	60	60	60	60	30	60	60	30	30	60	30	60	60	30	30	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень 1	1	2	2	3	5	1	1	5	5	1	5	1	1	5	5	1	3	2	2	1
Уровень 2	1	2	2	3	6	2	2	6	6	2	6	2	2	6	6	2	3	2	2	1
Уровень 3	1	2	2	4	7	3	3	7	7	3	7	3	3	7	7	3	4	2	2	1
Уровень 4	1	2	2	5	8	4	4	8	8	4	8	4	4	8	8	4	5	2	2	1
Уровень 5	2	3	5	6	9	5	5	9	9	5	9	5	5	9	9	5	6	5	3	2
Уровень 6	2	3	5	7	10	6	6	10	10	6	10	6	6	10	10	6	7	5	3	2
Уровень 7	2	3	5	8	11	7	7	11	11	7	11	7	7	11	11	7	8	5	3	2
Уровень 8	2	3	5	9	12	8	8	12	12	8	12	8	8	12	12	8	9	5	3	2
Уровень 9	3	4	5	10	13	9	9	13	13	9	13	9	9	13	13	9	10	5	4	3
Уровень 10	3	4	8	11	14	10	10	14	14	10	14	10	10	14	14	10	11	8	4	3
Уровень 11	3	6	10	12	15	11	11	15	15	11	15	11	11	15	15	11	12	10	6	3
Уровень 12	3	6	10	13	16	12	12	16	16	12	16	12	12	16	16	12	13	10	6	3
Уровень 13	5	9	13	14	17	13	13	17	17	13	17	13	13	17	17	13	14	13	9	5
Уровень 14	5	9	13	15	18	14	14	18	18	14	18	14	14	18	18	14	15	13	9	5
Уровень 15	5	9	13	16	19	15	15	19	19	15	19	15	15	19	19	15	16	13	9	5
Уровень 16	5	9	13	17	20	16	16	20	20	16	20	16	16	20	20	16	17	13	9	5

Для Comfort 7

GAME (ИГРА)

Эта разминка напоминает игру в гонки. Чтобы управлять автомобилем вверх/вниз вам необходимо крутить педали быстрее/медленнее. Старайтесь избегать препятствий и продолжать путь. Будьте осторожны, ведь у вас только 11 шансов достичь цели.




FIT TEST (ФИТНЕС TECT)

Проверьте свой уровень нагрузки. При завершении тренировки программа выдаст ваш фитнесуровень, что позволит вам проследить за вашими успехами.



WEIGHT LOSS (СНИЖЕНИЕ ВЕСА)

Программа позволяет вам снизить массу тела посредством изменения уровня сопротивления и поддержания организма а его целевой зоне.



		Разо	грев					Ин	терв	алы	прог	рами	иы				О	хлаж	сдени	ле
Секунды	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Уровень 1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	1
Уровень 2	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	5	5	4	4	3	2	2	1
Уровень 3	1	2	2	4	5	5	6	6	7	7	7	7	6	6	5	5	4	2	2	1
Уровень 4	1	2	2	5	6	6	7	7	8	8	8	8	7	7	6	6	5	2	2	1
Уровень 5	2	3	5	6	7	7	8	8	9	9	9	9	8	8	7	7	6	5	3	2
Уровень 6	2	3	5	7	8	8	9	9	10	10	10	10	9	9	8	8	7	5	3	2
Уровень 7	2	3	5	8	9	9	10	10	11	11	11	11	10	10	9	9	8	5	3	2
Уровень 8	2	3	5	9	10	10	11	11	12	12	12	12	11	11	10	10	9	5	3	2
Уровень 9	3	4	5	10	11	11	12	12	13	13	13	13	12	12	11	11	10	5	4	3
Уровень 10	3	4	8	11	12	12	13	13	14	14	14	14	13	13	12	12	11	8	4	3
Уровень 11	3	6	10	12	13	13	14	14	15	15	15	15	14	14	13	13	12	10	6	3
Уровень 12	3	6	10	13	14	14	15	15	16	16	16	16	15	15	14	14	13	10	6	3


Для Comfort 3,5,R

•		Разо	грев					Ин	терв	алы	прог	рами	мы				0	хлах	кдені	1e
Секунды	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень 1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	1
Уровень 2	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	5	5	4	4	3	2	2	1
Уровень 3	1	2	2	4	5	5	6	6	7	7	7	7	6	6	5	5	4	2	2	1
Уровень 4	1	2	2	5	6	6	7	7	8	8	8	8	7	7	6	6	5	2	2	1
Уровень 5	2	3	5	6	7	7	8	8	9	9	9	9	8	8	7	7	6	5	3	2
Уровень 6	2	3	5	7	8	8	9	9	10	10	10	10	9	9	8	8	7	5	3	2
Уровень 7	2	3	5	8	9	9	10	10	11	11	11	11	10	10	9	9	8	5	3	2
Уровень 8	2	3	5	9	10	10	11	11	12	12	12	12	11	11	10	10	9	5	3	2
Уровень 9	3	4	5	10	11	11	12	12	13	13	13	13	12	12	11	11	10	5	4	3
Уровень 10	3	4	8	11	12	12	13	13	14	14	14	14	13	13	12	12	11	8	4	3
Уровень 11	3	6	10	12	13	13	14	14	15	15	15	15	14	14	13	13	12	10	6	3
Уровень 12	3	6	10	13	14	14	15	15	16	16	16	16	15	15	14	14	13	10	6	3
Уровень 13	5	9	13	14	15	15	16	16	17	17	17	17	16	16	15	15	14	13	9	5
Уровень 14	5	9	13	15	16	16	17	17	18	18	18	18	17	17	16	16	15	13	9	5
Уровень 15	5	9	13	16	17	17	18	18	19	19	19	19	18	18	17	17	16	13	9	5
Уровень 16	5	9	13	17	18	18	19	19	20	20	20	20	19	19	18	18	17	13	9	5

Для Comfort 7

WEIGHT LOSS PLUS (СНИЖЕНИЕ ВЕСА ПЛЮС) ТОЛЬКО ДЛЯ COMFORT 7 И 8i


Программа позволяет вам снизить массу тела посредством изменения уровня сопротивления и поддержания организма а его целевой зоне. Программа состоит из 15 интервалов с разными уровнями интенсивности. Пользователь должен установить время и уровень тренировки (кнопками вверх/вниз, ENTER для подтверждения).



		Разо	грев					Ин	терв	алы	прог	рамі	мы				0	хлах	кдені	ие
Секунды	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень 1	1	2	2	3	4	3	4	5	5	3	4	6	6	5	4	3	3	2	2	1
Уровень 2	2	3	3	3	5	4	5	6	6	4	5	7	7	6	5	4	3	3	3	2
Уровень 3	2	3	4	4	6	5	6	7	7	5	6	8	8	7	6	5	4	4	3	2
Уровень 4	2	4	4	5	7	6	7	8	8	6	7	9	9	8	7	6	5	4	4	2
Уровень 5	3	4	5	6	8	7	8	9	9	7	8	10	10	9	8	7	6	5	4	3
Уровень 6	3	5	6	6	9	8	9	10	10	8	9	11	11	10	9	8	6	6	5	3
Уровень 7	4	6	7	7	10	9	10	11	11	9	10	12	12	11	10	9	7	7	6	4

Уровень 8	4	6	7	8	11	10	11	12	12	10	11	13	13	12	11	10	8	7	6	4
Уровень 9	4	7	8	9	12	11	12	13	13	11	12	14	14	13	12	11	9	8	7	4
Уровень 10	5	7	9	9	13	12	13	14	14	12	13	15	15	14	13	12	9	9	7	5
Уровень 11	5	8	9	10	14	13	14	15	15	13	14	16	16	15	14	13	10	9	8	5
Уровень 12	6	9	10	11	15	14	15	16	16	14	15	17	17	16	15	14	11	10	9	6
Уровень 13	6	9	11	12	16	15	16	17	17	15	16	18	18	17	16	15	12	11	9	6
Уровень 14	6	10	11	12	17	16	17	18	18	16	17	19	19	18	17	16	12	11	10	6
Уровень 15	7	10	12	13	18	17	18	19	19	17	18	20	20	19	18	17	13	12	10	7

ROLLINGS (КАЧЕЛИ) Постепенное увеличение/уменьшение уровня сопротивления позволяет контролировать частоту сердечных сокращений.



	P	азогр	рев				Инто	ервал	ты п	рогра	аммь	J			OxJ	ажд	ение	
Секунды	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уровень 1	1	1	2	2	1	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	1	1	1
Уровень 2	1	2	2	3	2	3	4	5	4	3	2	1	2	3	2	1	1	1
Уровень 3	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	2	1	1	1
Уровень 4	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	8	7	6	5	3	1	1	1
Уровень 5	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7	6	3	3	2	1
Уровень 6	3	5	4	5	6	7	8	9	10	10	10	9	8	7	4	3	2	1
Уровень 7	4	5	5	5	7	7	8	8	9	9	10	10	9	8	4	3	2	1
Уровень 8	4	5	5	5	8	8	9	9	10	10	11	11	10	9	4	3	2	1
Уровень 9	4	5	5	5	9	9	10	10	11	11	12	12	11	10	5	4	3	1
Уровень 10	4	5	6	6	10	10	11	11	12	12	13	13	12	11	6	5	4	1
Уровень 11	4	5	7	7	11	11	12	12	13	13	14	14	13	12	6	5	4	1
Уровень 12	4	5	8	8	12	12	13	13	14	14	15	15	14	13	7	6	5	1
Уровень 13	4	5	9	9	13	13	14	14	15	15	16	16	15	14	7	6	5	1
Уровень 14	4	5	9	9	14	14	15	15	16	16	17	17	16	15	8	7	6	1

Для Comfort 3,5,R

		Разо	грев				Ин	терв	алы	прог	рамі	мы			0	клах	кдені	1e
Секунды	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уровень 1	1	1	2	2	1	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	1	1	1
Уровень 2	1	2	2	3	2	3	4	5	4	3	2	1	2	3	2	1	1	1
Уровень 3	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	2	1	1	1
Уровень 4	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	8	7	6	5	3	1	1	1
Уровень 5	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7	6	3	3	2	1
Уровень 6	3	5	4	5	6	7	8	9	10	10	10	9	8	7	4	3	2	1
Уровень 7	4	5	5	5	7	7	8	8	9	9	10	10	9	8	4	3	2	1
Уровень 8	4	5	5	5	8	8	9	9	10	10	11	11	10	9	4	3	2	1
Уровень 9	4	5	5	5	9	9	10	10	11	11	12	12	11	10	5	4	3	1
Уровень 10	4	5	6	6	10	10	11	11	12	12	13	13	12	11	6	5	4	1
Уровень 11	4	5	7	7	11	11	12	12	13	13	14	14	13	12	6	5	4	1
Уровень 12	4	5	8	8	12	12	13	13	14	14	15	15	14	13	7	6	5	1
Уровень 13	4	5	9	9	13	13	14	14	15	15	16	16	15	14	7	6	5	1
Уровень 14	4	5	9	9	14	14	15	15	16	16	17	17	16	15	8	7	6	1

Для Comfort 7

CADENCE (TEMII)

Программа направлена на тренировку выносливости и силы. Уровень сложности и скорость будут изменяться. L – низкая скорость, M – средняя скорость, H – высокая скорость.

		Разо	грев		L	M	L	Н	M	L	Н	M	L	Н	M	L	O	клаж	кдені	ие
Секунды	60	60	60	60	90	45	90	30	45	90	30	45	90	30	45	90	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень 1	2	1	1	2	3	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	1	1
Уровень 2	1	1	1	2	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	1	1	1
Уровень 3	1	1	1	2	5	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	2	1	1	1
Уровень 4	1	1	1	3	6	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	3	1	1	1
Уровень 5	1	2	3	3	7	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	3	3	2	1
Уровень 6	1	2	3	4	8	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8	4	3	2	1
Уровень 7	1	2	3	4	9	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9	4	3	2	1
Уровень 8	1	2	3	5	10	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	5	3	2	1
Уровень 9	1	1	1	2	11	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	2	1	1	1
Уровень 10	1	1	1	2	12	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	2	1	1	1
Уровень 11	2	2	2	3	13	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13	2	1	1	1
Уровень 12	3	3	3	4	14	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	3	1	1	1
Уровень 13	3	4	4	5	15	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	3	3	2	1
Уровень 14	3	4	5	6	16	15	16	14	15	16	14	15	16	14	15	16	4	3	2	1

Для Comfort 3,5,R

		Разо	грев		L	M	L	Н	M	L	Н	M	L	Н	M	L	0	клах	кдени	1e
Секунды	60	60	60	60	90	45	90	30	45	90	30	45	90	30	45	90	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень 1	2	1	1	2	3	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	1	1
Уровень 2	1	1	1	2	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	1	1	1
Уровень 3	1	1	1	2	5	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	2	1	1	1
Уровень 4	1	1	1	3	6	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	3	1	1	1
Уровень 5	1	2	3	3	7	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	3	3	2	1
Уровень 6	1	2	3	4	8	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8	4	3	2	1
Уровень 7	1	2	3	4	9	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9	4	3	2	1
Уровень 8	1	2	3	5	10	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	5	3	2	1
Уровень 9	1	1	1	2	11	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	2	1	1	1
Уровень 10	1	1	1	2	12	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	2	1	1	1
Уровень 11	2	2	2	3	13	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13	2	1	1	1
Уровень 12	3	3	3	4	14	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	3	1	1	1
Уровень 13	3	4	4	5	15	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	3	3	2	1
Уровень 14	3	4	5	6	16	15	16	14	15	16	14	15	16	14	15	16	4	3	2	1
Уровень 15	3	5	6	7	17	16	17	15	16	17	15	16	17	15	16	17	4	3	2	1
Уровень 16	4	6	7	8	18	17	18	16	17	18	16	17	18	16	17	18	5	3	2	1

Для Comfort 7

RANDOM (СЛУЧАЙНАЯ)

		Разо	грев				Ин	терв	алы	прог	рамі	мы			0	клаж	кдені	ие
Секунды	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уровень 1	1	1	2	2	1	3	5	2	4	7	2	3	6	1	1	1	1	1
Уровень 2	1	2	2	3	2	4	6	3	5	8	3	4	7	2	2	1	1	1
Уровень 3	2	2	3	3	3	5	7	4	6	9	4	5	8	3	2	1	1	1
Уровень 4	2	3	3	4	4	6	8	5	7	10	5	6	9	4	3	1	1	1

Уровень 5	3	4	4	4	5	7	9	6	8	11	6	7	10	5	3	3	2	1
Уровень 6	3	5	4	5	6	8	10	7	9	12	7	8	11	6	4	3	2	1
Уровень 7	4	5	5	5	7	9	11	8	10	13	8	9	12	7	4	3	2	1
Уровень 8	4	5	5	5	8	10	12	9	11	14	9	10	13	8	4	3	2	1
Уровень 9	4	5	5	5	9	11	13	10	12	15	10	11	14	9	5	4	3	1
Уровень 10	4	5	6	6	10	12	14	11	13	16	11	12	15	10	5	4	3	1

Для Comfort 3,5,R


		Разо	грев				Ин	терв	алы	прог	рами	иы			0	хлах	кдені	1e
Секунды	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уровень 1	1	1	2	2	1	3	5	2	4	7	2	3	6	1	1	1	1	1
Уровень 2	1	2	2	3	2	4	6	3	5	8	3	4	7	2	2	1	1	1
Уровень 3	2	2	3	3	3	5	7	4	6	9	4	5	8	3	2	1	1	1
Уровень 4	2	3	3	4	4	6	8	5	7	10	5	6	9	4	3	1	1	1
Уровень 5	3	4	4	4	5	7	9	6	8	11	6	7	10	5	3	3	2	1
Уровень 6	3	5	4	5	6	8	10	7	9	12	7	8	11	6	4	3	2	1
Уровень 7	4	5	5	5	7	9	11	8	10	13	8	9	12	7	4	3	2	1
Уровень 8	4	5	5	5	8	10	12	9	11	14	9	10	13	8	4	3	2	1
Уровень 9	4	5	5	5	9	11	13	10	12	15	10	11	14	9	5	4	3	1
Уровень 10	4	5	6	6	10	12	14	11	13	16	11	12	15	10	5	4	3	1
Уровень 11	4	5	7	7	11	13	15	12	14	17	12	13	16	11	6	5	4	1
Уровень 12	4	5	8	8	12	14	16	13	15	18	13	14	17	12	6	5	4	1
Уровень 13	4	5	9	9	13	15	17	14	16	19	14	15	18	13	7	6	5	1
Уровень 14	4	5	9	9	14	16	18	15	17	20	15	16	19	14	7	6	5	1

Для Comfort 7

CONSTANT WATTS (ПОСТОЯННЫЕ ВАТТЫ)

Программа автоматически изменяет уровень сопротивления.


- Выберете программу Constant Watts. Нажмите Enter для подтверждения.
- Установите время (Time) кнопками , нажмите Enter для подтверждения.
- Установите ватты (Watts) кнопками , нажмите Enter для подтверждения/
- Нажмите Start для начала тренировки.



THR ZONE (ЦЕЛЕВАЯ ЗОНА ПУЛЬСА)

Примечание: используйте телеметрический передатчик пульса.


- Выберете программу THR Zone. Нажмите Enter для подтверждения.
- Установите время (Time) кнопками , нажмите Enter для подтверждения.
- Установите целевой пульс (Heart rate, по умолчанию 80 ударов в минуту) кнопками ▲▼, нажмите Enter для подтверждения/
- Нажмите Start для начала тренировки.



% ТНК (% от ЦЕЛЕВОГО ПУЛЬСА)

Преимущество данной программы – поддержание оптимального уровня тренировки для активного сжигания жира. Необходимо ввести ваши данные, чтобы компьютер рассчитал

максимальный уровень тренировки и ЧСС, выберете процент для максимального пульса. Используйте нагрудный передатчик пульса.



CUSTOM 1, 2 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1 и 2)

Пользовательская программ, время по умолчанию – 15 минут.

- Введите ваши данные.
- Установите уровень сложности каждого интервала кнопками **Т**, нажмите Enter для подтверждения. Всего интервалов 15.
- Нажмите Start для начала тренировки

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.


ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного телеметрического датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, смочите резиновые электроды водой. Установите датчик на груди. Как показано на рисунке, логотип должен быть «от себя».

Примечание: телеметрический датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы может получить некорректную информацию.





СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ НА PASSPORT, кроме Comfort 3

- 1) Используйте кнопки навигации на роутере, чтобы пролистать иконки и сделать выбор.
- 2) Следуйте инструкциям на экране, нажмите и удержите кнопки наклон вверх и стор (Resistance up и Change display) на консоли.
- 3) Как только процесс синхронизации успешно завершен, информация с консоли будет поступать на роутер.
- 4) Появится сообщение об успешном либо неуспешном завершении синхронизации.

Примечание: Используйте инструкцию по эксплуатации роутера Passport для более подробной информации.





СХЕМА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА COMFORT 3



CXEMA BEJIOTPEHAЖЕРА COMFORT 7





СХЕМА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА СОМГОЯТ R



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COMFORT 3

Рама особопрочная Система нагружения электромагнитная бесконтактная ЕСВ™ Кол-во уровней нагрузки 7 кг. Педальный увел треккомпонентный Сидение эргономичное с подушкой повышениой комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля по горизонтали и вертикали Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 Спецификации программ случаймая, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Интеграция Аидіо IN Интеграция Аидіо IN Интеграция Аидіо IN Интеграция нег Транспортировочные ролики нет Компексаторы неровностей пола 20*55*134 см. Все петто 36 кг. Паратия	Посадка	ИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СОМГОЯТ 3 вертикальная
Кол-во уровней нагрузки 16 Маховик 7 кг. Педальный узел трехкомпонентный Сидение эргономичное с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пулька Ројат™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интегрвалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролки ссть Компенсаторы неровностей пола асть Вес петто <t< td=""><td>Рама</td><td>•</td></t<>	Рама	•
Маховик 7 кг. Педальный узел трехкомпонентный Сидение эргономичное с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Ројат тм приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 Спецификации программ случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Мультимедиа нет Мультимедиа нет Мультимедиа нет Интеграция Аиdio IN Интеграция Аudio IN Интеграция нет Складывание нет Складывание нет Транспортировочные ролики ссть Компенсаторы неровностей пола ссть <td< td=""><td>Система нагружения</td><td>электромагнитная бесконтактная ЕСВтм</td></td<>	Система нагружения	электромагнитная бесконтактная ЕСВтм
Педальный узел трехкомпонентный эргономичное с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Ројаг™ приемник Копсоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ нет случайная, 1 пгровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет случайная, 1 пгровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Интеграция Аudio IN Интеграция Audio IN Интеграция Аudio IN Интеграция нет Складывание нет Складывание есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*B) есть Вее нетто макс. все пользователя 136 кг. Питание ссть 220 Вольт Энергосбержение сть 220 Вольт Производитель Johnson Health Tech, США	Кол-во уровней нагрузки	16
Сидение эргономичное с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Polar™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio 1N Интернет нет Язык(и) интерфейса английский вентилиятор нет Складывание пст Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола 120*55*134 см. Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание <td></td> <td>7 кг.</td>		7 кг.
Сидение эргономичное с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Polar™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio 1N Интернет нет Язык(и) интерфейса английский вентилиятор нет Складывание пст Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола 120*55*134 см. Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание <td>Педальный узел</td> <td>трехкомпонентный</td>	Педальный узел	трехкомпонентный
сидения поторизонтали и вертикали Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Polar™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Складывание нет Размер в рабочем ссть состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Микс. все пользователя 136 кг. Питание ссть 220 Вольт Энергосбережение		эргономичное с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения руля нет Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса Роlаг™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интеграция Audio IN Интеграция нет Язык (и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола 120*55*134 см. Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Производитель Johnson Health Tech, С		по горизонтали и вертикали
Рукоятки эргономичные велосипедного типа Измерение пульса РоІат™ приемник Консоль 5.5 доймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*B) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Пр		нет
Измерение пульса Роlar™ приемник Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 Спецификации программ случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики ссть Компенсаторы неровностей пола ссть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		эргономичные велосипелного типа
Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) Стецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) есть Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		
Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 слецификации программ Статистика тренировок Мультимедиа Воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Аиdio IN Интернет Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Зб кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание Энергосбережение Есть Гарантия З года Производитель 10 (в т.ч. пульсозависимая) пульсе, Ватты Калории, уровни, пульс, Ватты Калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Калории, уровни, пульс, Ватты Калории, уровни, пульс, Ватты Калории, уровни, пульс, Ватты Питания нет случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская нет фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская нет фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользователь, 1 ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская нет фиксированная, 1 пульсованная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская нет фиксированная, 1 пульсованная,	·	5.5 дюймовый (14 см.) черно-белый многофункциональный LCD
ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 слецификации программ Статистика тренировок Мультимедиа Мультимедиа Интеграция Аиdio IN Интернет Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя 136 кг. Питание Сеть Сарантия З года Производитель Производитель	Показания консоли	
Спецификации программ случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1 пользовательская Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*B) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Кол-во программ	
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Спецификации программ	случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1
Мультимедиа Surround) Интеграция Audio IN Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Статистика тренировок	нет
Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Мультимедиа	
Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Интеграция	Audio IN
Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Интернет	нет
Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		
Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса	
ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		английский
Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*55*134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор	английский нет
состоянии (Д*Ш*В) 120°35°134 см. Вес нетто 36 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные	английский нет нет
Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей	английский нет нет есть
Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем	английский нет нет есть
Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	английский нет нет есть есть 120*55*134 см.
Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто	английский нет нет есть есть 120*55*134 см. 36 кг.
Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя	английский нет нет есть есть 120*55*134 см. 36 кг. 136 кг.
Производитель Johnson Health Tech, США	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание	английский нет нет есть есть 120*55*134 см. 36 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт
Страна изготовления КНР	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание Энергосбережение	английский нет нет есть есть 120*55*134 см. 36 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт есть
	Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание Энергосбережение Гарантия	английский нет нет есть есть 120*55*134 см. 36 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт есть 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COMFORT 7

Посадка	вертикальная
Рама	особопрочная
Система нагружения	электромагнитная бесконтактная ЕСВтм
Кол-во уровней нагрузки	20
Маховик	8.5 кг.
Педальный узел	трехкомпонентный
Сидение	эргономичное гелиевое с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения	по горизонтали и вертикали
Регулировка положения руля	нет
Рукоятки	классические
Измерение пульса	сенсорные датчики, Polar TM приемник
Консоль	6.25 дюймовый (15.9 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты
Кол-во программ	12 (в т.ч. пульсозависимая)
	ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1
Спецификации программ	случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround)
Интеграция	Audio IN, виртуальный ландшафт Passport ^{тм} Ready
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Складывание	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	120*55*136 см.
Вес нетто	39 кг.
DCC IICTTO	0, 14.
Макс. вес пользователя	136 кг.
Макс. вес пользователя	136 кг.
Макс. вес пользователя Питание	136 кг. сеть 220 Вольт
Макс. вес пользователя Питание Энергосбережение	136 кг. сеть 220 Вольт есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COMFORT R

Рама особопрочная Система нагружения электроматнитная бесконтактная ЕСВ™ Кол-во уровней нагрузки 7 кг. Педальный узел трехкомпонентный Сидение эргопомичное контурное с поддержкой спины комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Polar™ приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Учной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Аидіо ПХ, виртуальный ландшафт Раѕрогт™ Ready Интегрист нет Компенсаторы неровностей пола нет Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. сость 220 Вольт 136	Посадка	1ЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СОМГОКТ К горизонтальная
Кол-во уровней нагрузки 16 Маховик 7 кг. Педальный узел трехкомпонентный Сидение эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности Регулировка положения сидения по горизонтали Регулировка положения руля классические Рукоятки классические Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Ручной режим, интервалы, "качели", спижение всеа, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Раѕкрогт ^{тм} Ready Интернет нет Казык (и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики ссть Компенсаторы неровностей пола 165*64*135 см. Вес петто 47	Рама	особопрочная
Маховик 7 кг. Педальный узел трехкомпонентный Сидение эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности Регулировка положения гуркоятки по горизонтали Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный 1.СD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистапция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Раѕкроттм Ready Интериет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Скомпенсаторы перовностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вее нетто 47 кг. Маке. все пользователя 136 кг.	Система нагружения	электромагнитная бесконтактная ЕСВтм
Педальный узел трехкомпонентный эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности регулировка положения сидения Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Роlаг™ приемник Консоль L.CD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интеграция Аudio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интеграция нет Язык(и) интерфейса нет Вентилятор нет Складывание есть Гранспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состояни (Д*III*B) 165*64*135 см. Вее нетто 47 кг. <td< td=""><td>Кол-во уровней нагрузки</td><td>16</td></td<>	Кол-во уровней нагрузки	16
Сидение эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности Регулировка положения сидения по горизоптали Регулировка положения руля иет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Ројаг ^{тм} приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio 1N, виртуальный ландшафт Passport ^{тм} Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский вентилитор есть Складывание нет Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. <td< td=""><td>Маховик</td><td>7 кг.</td></td<>	Маховик	7 кг.
Регулировка положения сидения по горизонтали Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Polar TM приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ 2 пользовательские Статистика тренировок нст Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport TM Ready Интернет нет Язык (и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) 165*64*135 см. все петто 47 кг. Макс. все пользователя 136 кг. Питание ссть 220 Вольт Эпергосбережение сст	Педальный узел	трехкомпонентный
сидения по торизонтали Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Роlar™ приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеррация Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола 165*64*135 см. Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) 165*64*135 см. Вес петто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание <td></td> <td>эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности</td>		эргономичное контурное с поддержкой спины комфортности
Регулировка положения руля нет Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Роlar™ приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола 165*64*135 см. Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. все нето 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание ссть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года		по горизонтали
руля Рукоятки классические Измерение пульса сенсорные датчики, Роlar™ приемник Консоль Консоль Соль (25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 Спецификации программ случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Аиdio IN, виртуальный ландшафт Раѕрогт™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*III*8) Все нетго 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 20 Вольт Энергосбережение есть Производитель Johnson Health Tech, США		
Измерение пульса сенсорные датчики, Роlar™ приемник Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нст Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		нет
Консоль 6.25 дюймовый (15.9 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*B) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	_ -	
Конеоль LCD дисплей Показания консоли профиль, круговой индикатор целей, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, CIIIA	Измерение пульса	1 1
Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок Мультимедиа Воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Аиdio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Аякс. вес пользователя 136 кг. Питание Энергосбережение Есть Гарантия З года Производитель	Консоль	\ / I
Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимая) ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 Спецификации программ случайная, 1 игровая, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Показания консоли	
ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1 слецификации программ Статистика тренировок Мультимедиа Мультимедиа Интеграция Аиdio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет Язык(и) интерфейса Вентилятор Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя 136 кг. Питание Сеть Сарантия Производитель Производитель Остояния Дентия образователя Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, 2 пользователя под пользователя однамиси файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Витошной рабочом нет пользователя однамиский Ветилятор нет пользователя однамиский Ветилятор нет пользователя однамиская однам	Кол-во программ	
Статистика тренировок нет Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*III*B) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	• •	ручной режим, интервалы, "качели", снижение веса, темп, 1
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (Sonic Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Спецификации программ	
Мультимедия Surround) Интеграция Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Статистика тренировок	нет
Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Мультимедиа	
Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Интеграция	Audio IN, виртуальный ландшафт Passport ^{тм} Ready
Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Интернет	-
Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	rinicphoi	Her
Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США		
ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса	английский
Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*64*135 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор	английский нет
состоянии (Д*Ш*В) 163*64*133 см. Вес нетто 47 кг. Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные	английский нет нет
Макс. вес пользователя 136 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей	английский нет нет есть
Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем	английский нет нет есть
Энергосбережение есть Гарантия 3 года Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	английский нет нет есть есть 165*64*135 см.
Гарантия3 годаПроизводительJohnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто	английский нет нет есть есть 47 кг.
Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя	английский нет нет есть есть 165*64*135 см. 47 кг. 136 кг.
Производитель Johnson Health Tech, США	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание	английский нет нет есть есть 165*64*135 см. 47 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт
Страна изготовления КНР	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание Энергосбережение	английский нет нет есть есть 165*64*135 см. 47 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт есть
	Язык(и) интерфейса Вентилятор Складывание Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Вес нетто Макс. вес пользователя Питание Энергосбережение Гарантия	английский нет нет есть есть 165*64*135 см. 47 кг. 136 кг. сеть 220 Вольт есть 3 года

^{*}Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Heorpeн» <u>www.neotren.ru</u>

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).

ВНИМАНИЕ! ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!