

# Дверка прочистная ДПр-1


(«Восход», «Варвара»)

## Назначение изделия

Дверка прочистная предназначена в бытовых, отопительно-варочных, для оснастки технологических лючков, банных печах, каминопечах и уличных коробов, прочистных отверстий и т.д. комплексах.

## Комплектация

1. Рамка – 1шт.
2. Крышка – 1шт.
3. Защелка – 1шт.
4. Литая ручка – 1шт.



## Инструкция по эксплуатации

### Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз.2), дверку в сборе перед установкой в проем необходимо перевернуть на 180°.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

### Эксплуатация

Для доступа к дымоходным каналам, для их очистки, необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за литую ручку.

После очистки дымоходных каналов закрыть крышку дверки, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик

защелки оказался лежащим на литой ручке крышки дверки.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

### Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- во избежание отравления угарным газом во время топки печи-камина крышка прочистной дверки должна быть надежно закрыта;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

1

# Дверка прочистная ДПр-1


(«Восход», «Варвара»)

## Назначение изделия

Дверка прочистная предназначена в бытовых, отопительно-варочных, для оснастки технологических лючков, банных печах, каминопечах и уличных коробов, прочистных отверстий и т.д. комплексах.

## Комплектация

1. Рамка – 1шт.
2. Крышка – 1шт.
3. Защелка – 1шт.
4. Литая ручка – 1шт.



## Инструкция по эксплуатации

### Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз.2), дверку в сборе перед установкой в проем необходимо перевернуть на 180°.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

### Эксплуатация

Для доступа к дымоходным каналам, для их очистки, необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за литую ручку.

После очистки дымоходных каналов закрыть крышку дверки, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик

защелки оказался лежащим на литой ручке крышки дверки.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

### Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- во избежание отравления угарным газом во время топки печи-камина крышка прочистной дверки должна быть надежно закрыта;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

1

### **Экологическая безопасность**

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

### **Свидетельство о приемке**

Дверка прочистная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка прочистная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

### **Технические характеристики**

Габаритные размеры – **158x108x66мм**

**Размеры под закладку – 130x92x36мм**

Масса изделия в сборе – **1,39кг.**

### **Экологическая безопасность**

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

### **Свидетельство о приемке**

Дверка прочистная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка прочистная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

### **Технические характеристики**

Габаритные размеры – **158x108x66мм**

**Размеры под закладку – 130x92x36мм**

Масса изделия в сборе – **1,39кг.**

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_