

























**de** Montageanleitung  
 \*) über Kundendienst erhältlich  
**en** Installation instructions  
 \*) Available from customer service  
**fr** Notice de montage  
 \*) Disponible par le biais du service après-vente  
**it** Montagevoorschrift  
 \*) Tegen meertalige bij de Servicedienst verkrijgbaar  
**nl** Istruzioni per il montaggio  
 \*) Disponibile presso il servizio assistenza clienti  
**pt** Instruções de montagem  
 \*) Se pode adquirir a nível do Serviço de Assistência Técnica Oficial da marca  
**ru** Инструкции по монтажу  
 \*) A vendição através dos nossos Serviços Técnicos  
**sk** Oδηγίες τοποθέτησης  
 \*) Διατίθεται από το υπηρεσία τεχνικής επίτησης της μάρκας  
**tr** Montaj klavuzu  
 \*) Yetkili servis üzerinden alınabilir  
**uk** Montersanvisning  
 \*) Kan fås via Service

**de** Montersanvisning  
 \*) fåes hos kundeservice  
**en** Montersanvisning  
 \*) Kan købes ved serviceafdelingen  
**fr** Asennusohje  
 \*) Saatavissa huolopalvelusta  
**it** Montážni návod  
 \*) K dispozici přes servisní službu  
**nl** Návod na montáž  
 \*) Dostanete v službe zákazníkom  
**pt** Instrução de montagem  
 \*) Co adquiriria no punção de serviço  
**ru** Szerelési utasítás  
 \*) A vevőszolgálaton keresztül kapható.  
**sk** Instrukcie de montaj  
 \*) Obzretelno la servisni službu  
**tr** Uygula za montáž  
 \*) Može dobiti kod službe održavanja  
**uk** Uputstvo za montáž  
 \*) Može se nabaviti preko servisne službe

**de** Navodilo za montažo  
 \*) Lahko nabavite v servisni službi  
**en** Настав за монтажа  
 \*) Може добити преку службата за купувачи  
**fr** Udhëzues për montim  
 \*) Sigurohet nëpërmjet servisit  
**it** Monteermsjehand  
 \*) Kijeste klientendienst  
**nl** Montavimo instrukcija  
 \*) Ja galima gauti klientų aptarnavimo servise  
**pt** Montáže paměťba  
 \*) Vše sazeritni servisu dležadit  
**ru** Инструкция з монтажу  
 \*) Можна отримати через сервисну службу  
**tr** Montaj klavuzu  
 \*) Servis hizmet merkezinden alabilirsiniz  
**uk** Оурэгдима талиматни  
 \*) Мүштери хидматинден аиде олунa билер

**de** Ornatisht yorriqomasi  
 \*) mijozlarga xizmat ko'rsatish markazida mavjud  
**en** Οδηγίες τοποθέτησης  
 \*) Τοποθετείται μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελάτη  
**fr** Rykovođstvo za montaj  
 \*) predostava se ot službata za obzlužavane na kliente  
**it** Oδηγίες τοποθέτησης  
 \*) Διατίθεται από το υπηρεσία τεχνικής επίτησης της μάρκας  
**tr** Montaj klavuzu  
 \*) Yetkili servis üzerinden alınabilir  
**uk** Montersanvisning  
 \*) Kan fås via Service





372

1

~2h-3h

1

- 1
- 2
- 3 1.75 m
- 4
- 5
- 6
- 7a
- 7b
- 8
- 9

Mat.-Nr. 10011641

372

416

2a

2b

3

nicht einklemmen  
do not pinch  
ne pas coincier  
No doblar

7

3

4

4

verspannen  
brace  
calar verticalment  
Enrasar

0-60 mm

SW 13

9

10

5

max. 725

444

11

5

10

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.5-7.5 kg

6

14

15

16

17

18

19

20

2.5-7.5 kg

6

15

16

17

18

19

20

2.5-7.5 kg

7

21

22

23

max. 1.2 mm

7

21

22

23

max. 1.2 mm

8

9

24

25

26

27

28

29

30

9

24

25

26

27

28

29

30

8

10

Scheibe entfernen  
remove disc  
enlever le disque  
Eliminar Disco

min. 18 mm

max. 10 Nm

10 l/min

27

28

29

30

Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.  
Check for leaks after one wash cycle.  
Vérifiez l'étanchéité après un lavage.  
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.

10

27

28

29

30

Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.  
Check for leaks after one wash cycle.  
Vérifiez l'étanchéité après un lavage.  
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.

10

5a

6a

1

4

5a

max. 725

444

10

11

6a

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2.5-7.5 kg

7

22

23

24

max. 1.2 mm

7

22

23

24

max. 1.2 mm

