




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Grace»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: ABS_013670
ABS_013094
ABS_013839
ABS_013095

RU

Акриловая ванна «Grace» Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Grace» akril shomylgysy Buyum tóluqjaty

О`NDIRY`S`I: «SibPlast» JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 úi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbúrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraqandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz




| ДЛИНА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта | ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива | D слива и перелива |
|---------|--------|---------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1300 мм | 700 мм | 470 мм | 230 л. | 170 л. | 50 мм |
| 1500 мм | 700 мм | 440 мм | 230 л. | 180 л. | 50 мм |
| 1600 мм | 700 мм | 440 мм | 260 л. | 190 л. | 50 мм |
| 1700 мм | 700 мм | 440 мм | 270 л. | 210 л. | 50 мм |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!


Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.

| UZYNDYǴY | ENI | TEREŇDIGI | Búir shetine deini sý alması | Asyp quylyǵa deini sý alması | D aǵyzý jáne quıy |
|----------|--------|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1300 mm | 700 mm | 470 mm | 230 l. | 170 l. | 50 mm |
| 1500 mm | 700 mm | 440 mm | 230 l. | 180 l. | 50 mm |
| 1600 mm | 700 mm | 440 mm | 260 l. | 190 l. | 50 mm |
| 1700 mm | 700 mm | 440 mm | 270 l. | 210 l. | 50 mm |

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgin sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYŇ EN JOǴARY TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESENEN QORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA JÝǴGA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túrińiń ózgerýine, tutynyń qasietteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAY

NAZAR AÝDARYŇYZ!


Akril shomylgýsyn montajday kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgýnyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaityn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaityn tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylgýny ornаты tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylyǵyna ákelýi múmkin.

Shomylgýny metal qańqasyna nemese ámbepap aiaqtaryna mindetti túrde ornаты kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynnda kórsetilgen, olar akrildi shomylgýyarlǵa saı keledi.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasynndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.