



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДОК-СТАНЦИЯ  
DS-735UC\_G

Благодарим вас за покупку док-станции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Док-станция – разветвитель, который позволяет подключать несколько устройств к одному порту USB.

### ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка горячего подключения.
- Устройство состоит из нескольких портов, которые интегрируют различные функции, что добавляет прочность и удобство.
- С помощью док-станции удобно осуществлять расширение видео, копирование видео, доступ к USB-устройству, чтение и запись мобильных карт памяти.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Не требует установки ПО
- Количество и тип выходных подключений:
  - 2\*USB 3.0
  - 2 слота для карт памяти - TF/MicroSD, SD
  - 1\*HDMI (4K при 30 Гц)
- Интерфейс подключения: USB Type-C
- USB 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с
- Длина кабеля: 16 см
- Поддержка: Win7/Win8/Win10/MacOS 10 и выше
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры устройства: 104 x 32 x 11 мм
- Вес: 55 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Док-станция DS-735UC\_G
- Руководство пользователя

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кабель
2. USB Type-C
3. HDMI
4. USB порт 3.0
5. Слот для TF/MicroSD-карты
6. Слот для SD-карты



## НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подсоедините док-станцию с помощью кабеля к порту USB-Туре С компьютера.
- Устройство готово к использованию
- Подключите сторонние USB устройства, HDMI, TF/SD карту к портам док-станции

## ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство следует применять для оборудования с интерфейсом USB-C.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.  
Запрещается смазывать детали устройства.  
Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

### Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

### Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 OJG,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лиц:

### ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

## ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

Срок годности: не ограничен

Не требует особых условий хранения и транспортировки.