


RAYLAB

Осветитель светодиодный
Raylab RL-40BI 2500-6500K
40W 3400mAh с аксессуарами



raylab.ru



Описание прибора

Этот светодиодный мини-моноблок – лучший выбор для создания красивых и качественных видео дома, в студии и на выездной съёмке. Его небольшой размер позволяет его использовать в качестве дополнительного для контрового света. Он имеет встроенный LCD дисплей и возможность регулировки цветовой температуры в диапазоне 2500-6500K, что дает большую гибкость при работе в различных условиях освещения. А также предусмотрено 8 световых эффектов. Светодиоды обладают высоким CRI ≥ 95 и сроком службы до 50 000 часов. Моноблок может работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора - 75 минут на максимальной мощности. Для создания более направленного или мягкого света в комплект входят рефлектор и диффузор.

Технические характеристики

Модель: RL-40BI
Световой поток: 5200 Люм
Мощность: 40 Вт
Цветовая температура: 2500-6500K ± 200
Количество эффектов: 8
CRI: 95+
Регулировка мощности: 1-100% (плавная)
Встроенный аккумулятор: 14.8V/ 3400mAh
Питание: 19V/ 3.42A
Крепления: 1/4", монтажная пята
Угол рассеивания: 120°
Управление: ручное
Время работы от аккумулятора: 75 мин на полной мощности
Время зарядки: 3 часа
Размер: 85x85x105 мм
Вес: 557 гр

Эффекты


Краткое мерцание
Кино
Свеча
Вспышка
Стробоскоп
Папарацци
Скорая помощь
Солнечный луч

Комплектация

Осветитель
Рефлектор
Диффузор
Адаптер питания
Шаровая голова
Рукоятка
Инструкция




Внешний вид и органы управления



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Установка и эксплуатация



Важно

Не смотрите на панель лампы в момент включения. Рекомендуется заряжать прибор минимум 1 раз в 3 месяца. В случае долгого ожидания в состоянии полного разряда он может не включиться. Для очистки изделия используйте мягкую сухую ткань. Если требуется использовать влажную ткань, то в конце протрите сухой тканью. Не используйте агрессивные и абразивные средства очистки. Не бросайте RL-40BI с высоты и не бейте по нему тяжелыми предметами. Не оставляйте прибор, установленным на других устройствах при перевозке и хранении. Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур (ниже -20°C и выше +60°C). Не погружайте его в воду и не оставляйте под дождём. Не включайте намокнувший прибор до полного высыхания. Не трогайте кабель зарядки и осветитель мокрыми руками. Не оставляйте осветитель вблизи легко воспламеняемых и летучих веществ (бензин, алкоголь, растворители). Не разбирайте прибор самостоятельно и не используйте неоригинальные запчасти. Для бережного хранения используйте чехол (в комплекте).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретён или в авторизованный сервисный центр Raylab. Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, купленных в торговой сети. Бракованные или заменённые части товара покупателю не возвращаются. Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесён к негарантийным. В этом случае ремонт осуществляется за счёт покупателя. Гарантия не распространяется:
- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.