

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции несут ответственность за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: веб-камера
- Разрешение видео: 1280 x 720
- Частота кадров: 30 fps
- Интерфейс подключения: USB 2.0
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Угол обзора объектива: 70°
- Сенсор: CMOS, 1 Мп
- Автоматическое управление: баланс белого
- Формат данных: MJPG/YUY2
- Встроенный микрофон
- Поддержка ОС: Windows/Linux/iOS
- Материал: пластик
- Потребление: 5 В == 100 мА
- Длина кабеля: 1,5 м
- Размер: 71 x 55 x 51 мм
- Вес: 97 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Веб-камера OK-C016HD
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для сканирования, обработки и передачи через интернет изображения в реальном времени для использования в онлайн-трансляциях и видеозвонках.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Установите камеру на горизонтальной поверхности или мониторе при помощи универсального крепления.
4. Подключите USB-кабель к свободному USB-порту ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие
претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKCLICK өнімдерін таңдағаныңız үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын буйынның дұрыс пайдаланулын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият қоюп шығыңыз.

Кұрылғының құрылымың ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертсіз өзгертулі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдалануышың дұрыс немесе тиисінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жыныстықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзтерту күкірьшін өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Түрі: веб-камера
- Бейnenің ажыратымдылығы: 1280 x 720
- Кадрлердің жиілігі: 30 fps
- Қосылу интерфейсі: USB 2.0
- Тұтыну: 5 В == 100 мА
- Әлшемі: 71 x 55 x 51 мм
- Салмағы: 97 г

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

- OK-C016HD веб-камерасы
- Пайдаланушы нұсқаулығы

ТАҒАЙЫНДАЛАУЫ

Бұл құрылғы онлайн-трансляциялар мен бейнекоңырауларда қолдану үшін накты үақыттағы интернет кескіндер арқылы сканирлеуге, өндеуге және жіберуге арналған.

ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымдауда кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізуіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. Камераны көлденен беткі қабатқа немесе мониторға әмбебап бекітішпен орнатыңыз.
4. USB-кабельді DK-дің бос USB-портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температуралың асерінен қорғаңыз.
2. Сұрты үшін бензинді, спирттердің немесе басқа еріткіштердің пайдаланбауыз, себебі олар беттін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құргақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тың меканикалық асер етуге жол берменіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетінізше жөнденеміз.

ҮЯҚТЫМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізуіз.
 - DK-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізуіз.
- Құрылғының басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұракты бекітудің қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымданын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ

Коршаган ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан арі қадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫШ ШЕКТЕУШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдалануышының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкест тұрған үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет қөрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүргіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжай: Күндіжано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді

қабылдауда үзілітті үйим:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылышсызлар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақларат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын
өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023