




ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ ТИПОВ ОСНОВАНИЙ



280
мл

VETONIT COMFORT **SIL**

**Цветной силиконовый терметик
с противогрибковыми добавками
для влажных зон**

- Устойчивый и насыщенный цвет
- Стойкость к УФ-излучению
- Без запаха
- Защита от образования плесени и грибков
- Стойкость к моющим средствам, растворам щелочей и кислот
- Гладкий и однородный шов
- Идеальное сочетание с затирками **vetonit comfort spectrum**



НАЗНАЧЕНИЕ

- С герметизация угловых и деформационных стыков плиточных облицовок в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах, саунах, банях, бассейнах и т. д.;
- С герметизация примыканий облицовки к санитарно-техническому оборудованию: ваннам, раковинам, душевым кабинам и т. п.;
- С герметизация деформационных швов в плавательных бассейнах;
- С герметизация стыков водонагруженных элементов строительных конструкций;
- С приклеивание подоконников, дверных порогов, лестничных ступеней, бортиков, плинтусов, дощатой обшивки, сборных элементов и др.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	силикон нейтрального отверждения
Внешний вид	однородная паста
Тип отверждения	отверждение под воздействием влаги воздуха
Противогрибковая защита	фунгицидная добавка — усиленный противогрибковый эффект
Время образования поверхностной пленки, мин., не менее (ГОСТ Р 59523-2021)	30–60
Скорость отверждения мм/сут., не менее (ГОСТ Р 59523-2021)	1
Твердость по Шору А, усл. ед. (ГОСТ 263 и ТУ 20.30.22-236-22736960-2022)	23±5
Частичная нагрузка через, сут.	1
Полная нагрузка через, сут.	7
Температура нанесения, °С	от +5 до +40
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +120

Упаковка:

туба-картридж объемом 280 мл с наконечником.

Хранение: в закрытой и неповрежденной заводской упаковке хранить вдали от источников огня 12 месяцев со дня изготовления при температуре от +5 до +30 °С.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Керамогранит, керамика, стекло, в т. ч. стеклянная мозаика, эмалированные поверхности, фарфор, фаянс, нержавеющей и окрашенный металл, применяемый для изготовления сантехнических приборов (смесителей, душевых леек, выводов труб), пластик с декоративной поверхностью (краска, металлическое напыление) и другие типы материалов, применимые для изготовления плитки и сантехники.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность, на которую наносят герметик, должна быть сухой и чистой, на ней не должно быть масляных пятен, смазки, пыли, грязи, оседающих частиц слоя цементного молочка, остатков ранее примененного герметизирующего материала. Загрязненные поверхности следует обезжирить растворителем или произвести очистку механически щеткой или пескоструйной обработкой. Рекомендуется перед выполнением работ сделать тестовое нанесение на небольшой участок поверхности для проверки адгезии к основанию и готовности самого основания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Все работы по герметизации следует проводить при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С. При герметизации плиточных швов герметик следует наносить в стык по малярному скотчу для более ровных краев шва. Скотч при этом наносится строго по краю плитки. Толщина слоя герметика должна составлять примерно ½ ширины шва. Рекомендуется наносить герметик толщиной слоя в узкой части шва не менее (4,5±0,5) мм и не более (9,5±0,5) мм в зависимости от ширины стыка.

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Заполнение стыка герметиком проводится с помощью пневматического или ручного пистолета, либо шпателем. Картридж с герметиком вставляют в пистолет, аккуратно срезают «хвостик» картриджа со стороны наконечника и прикручивают наконечник. Наконечник обрезают в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. При нанесении герметика наконечник картриджа вставляют в герметизируемый шов под углом 45°. Заполнение вертикального или наклонного шва производят сверху вниз. Горизонтальные швы заполняют в направлении от руки,



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN

которая держит рукоятку картриджа. При большой ширине стыка герметик следует наносить в несколько приемов от кромок к центру шва. Плавно и равномерно выдавливают герметик в шов таким образом, чтобы обеспечить полный контакт с боковой стороной шва.

Для обеспечения хорошей адгезии **Vetonit Comfort Sil** должен плотно прикасаться с боковыми сторонами шва. Заполняют шов, не допуская вовлечения воздуха, образования пустот, разрывов и наплывов. В случае необходимости, где требуются четкие или очень аккуратные линии шва, кромки швов закрывают малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание герметика на поверхность стекла. Удаляют скотч, пока не образовалась поверхностная пленка после заглаживания шва. Для заглаживания шва необходимо смочить нанесенный герметик мыльным раствором с помощью распылителя и сформировать шов продольным движением шпателя. Лезвие шпателя должно располагаться поперек шва, с легким наклоном по направлению продольного движения. Рекомендуется использовать пластиковый шпатель для формирования швов.

В случае наружного применения свежеложенный герметик необходимо защитить от воздействия дождя до образования поверхностной пленки. Можно использовать полиэтиленовую пленку, ленту или другой материал, при этом необходимо предотвратить прилипание защитного материала к уложенному на шов герметику. Скорость отверждения зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Скорость отверждения может возрастать при температурах более $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности более 50 %, а также может замедляться при более низких температурах и влажности.

ВАЖНО

Оттенок затвердевшего шва может отличаться от цвета образцов из демонстрационных и приведенных в информационных и рекламных материалах палитр, а также от стикера на упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Силиконовый герметик **Vetonit Comfort Sil** обладает усиленным противогрибковым действием, содержит фунгицид, поэтому не подходит для герметизации аквариумов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку инструментов производят сразу по окончании работы. Неотвержденный герметик удаляется с поверхности инструмента и оборудования при помощи уайт-спирита. Отвержденный материал может быть удален только механическим способом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортирование силиконового герметика **Vetonit Comfort Sil** осуществляется при температуре от $+5$ до $+30^\circ\text{C}$, в условиях, исключающих увлажнение, загрязнение, механические повреждения тары и воздействие солнечных лучей. Не допускать замораживание. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке при хранении в сухих складских помещениях при температуре от $+5$ до $+30^\circ\text{C}$.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки силиконового герметика нужно утилизировать как строительные отходы. Материалы нельзя спускать в канализацию. Тубу-картридж необходимо сдать в переработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит винилсилан, диоктилолова оксид.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H317 При контакте с кожей может вызвать аллергическую кожную реакцию.

H371 Может поражать органы в результате однократного воздействия.



АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ



01 Белый



03 Серебро



06 Серый



08 Антрацит



10 Черный



12 Гранит



14 Туф



15 Дуб



16 Орех



18 Бакаут



20 Кварц



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN