

# Информация к продукту

## Kupfer-Paste

PI 29/20/09/2019



### Описание

Разделительное и смазочное средство из мельчайших частиц меди для термически высоконагруженных элементов машин. Позволяет осуществлять беспроблемный демонтаж после длительного времени эксплуатации. Паста Kupfer-Paste применяется при очень высоких температурах на резьбовых соединениях и разделяющих поверхностях, подверженных высоким температурам, высоким давлениям и коррозионным воздействиям. Диапазон температур применения: от -35°C до +1100°C.

### Свойства

- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- предотвращает передачу вибрации
- долгосрочная защита от коррозии
- высокая устойчивость
- отличная устойчивость к температуре
- защищает от припоя и пригорания
- характерное поведение при высоком давлении
- устойчиво к солёной и горячей воде и к брызгам
- универсально применимо
- уничтожает скрип
- смазывающее и разделяющее действие

### Технические данные

Класс NLGI	1/2
	DIN 51818
Пенетрация качения	300 1/10 мм
	DIN ISO 2137
Точка каплепадения	kein
	DIN ISO 2176
Выделение масла в течение 7 дней при 40°C	3,1 %
	DIN 51817
Выделение масла в течение 18 часов при 40°C	1,1 %
	DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	<1400 мбар
	DIN 51805
Поведение в воде	1-90
	DIN 51807 Teil 1
Вязкость при 40°C	110 мм <sup>2</sup> /с
	ASTM D 7042-04
Температура вспышки	220 °C
	DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C
	DIN ISO 3016



### Сфера применения

Для смазки, разделения и в качестве защиты от коррозии деталей, подвергающихся высоким термическим нагрузкам. Химическая и нефтехимическая промышленность, электростанции, керамическая промышленность, машиностроение и автомобилестроение. Здесь, в частности, при винтовых соединениях на выпускных коллекторах, глушителях, деталях шасси и тормозных системах\*.

\* Соблюдать предписания изготовителя в отношении медесодержащих продуктов!

### Применение

Нанести на очищенные поверхности с помощью кисти, щетки или салфетки, не оставляющей волокон. В зависимости от области применения нанести соответствующее количество.

### Имеющиеся упаковки

100 г пластиковый тюбик	3080
	D-GB-E
100 г пластиковый тюбик	7579
	D-RUS-UA
250 г жестяная банка с кистью	3081
	D-GB-I-E-P
1 кг жестяной баллончик	4061
	D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**